

Pro Catalytic System Clean+ p82



VORTEILE

- ✓ reduziert Ablagerungen und verlängert Lebensdauer vom Katalysator
- ✓ verbessert Kraftstoffverbrauch und Emissionsausstoß
- ✓ reinigt und steigert Effizienz von Katalysatoren und Benzinpartikelfiltern (GPF)

Verwendung .



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82 ist eine professionelle Lösung Made in Germany zur Reinigung und Wiederherstellung der Effizienz von Katalysatoren und Benzinpartikelfiltern (GPF). Eine schlechte oder uneinheitliche Kraftstoffqualität kann zu einer ineffizienten Verbrennung und einer verminderten Leistung des Abgasnachbehandlungssystems führen. **BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82** reinigt sowohl das Ansaugsystem als auch die Verbrennungskammer und stellt eine optimale Abgasnachbehandlung wieder her. Dies verlängert die Lebensdauer des Katalysators und des GPF, reduziert den Kraftstoffverbrauch und verbessert die Emissionen.

Pro Catalytic System Clean+ p82

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
1 L	8012

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Erscheinungsbild	leicht braun, klar	
Dichte bei 20°C	0,99 g/cm ³	
Flammpunkt	>61 °C	

Wie zu verwenden

Eine 1000ml Dose reicht für die Reinigung von 1 - 2 Motoren, je nach Verschmutzungsgrad und Motorleistung. Füllen Sie BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82 in die Pump-Sprühflasche. Erzeugen Sie Druck im unteren Gehäuse. Zugang zum Ansaugtrakt schaffen, am besten hinter dem Turbolader und dem Luftmassenmesser. Starten Sie den Motor und sprühen Sie in kurzen Abständen im Leerlauf in den Ansaugtrakt. Wenn die Motordrehzahl stark ansteigt (bis zu 2.000 - 3.000 U/min), verkürzen Sie die Sprühintervalle. Für eine feine Zerstäubung ist darauf zu achten, dass die Pump-Sprühflasche einen ausreichenden Restdruck aufweist. Schließen Sie nach der Reinigung die Luftansaugvorrichtung wieder an. Um eine optimale Reinigung des Benzinsystems zu gewährleisten, empfehlen wir nach der Anwendung von BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82 die Verwendung von BIZOL Gasoline System Clean+ g80.